

Bottle-Drive-Mini (max. 16 Flaschen), Typ 6774-12

- Automatische Probeflaschen-zuführung für bis zu 16 Proben
- Bis zu 8 Ersatzflaschen aufrüstbar
- Drehstern komplett in sehr kurzer Zeit austauschbar
- Platz- und Gewichtsersparnis
- Schnellmontagehalterung



Beschreibung

Automatische Probeflaschenzuführung mit sehr platzsparendem und robustem Aufbau. 16 + 8 Flaschen werden vor der Tour manuell in den Speicherkranz eingefüllt. Bei erhöhtem Flaschenbedarf kann der komplette Kranz sehr schnell durch einen neuen, leeren Kranz ausgetauscht werden. 8 Ersatzflaschen erhöhen die Verfügbarkeit, z.B. im Falle von defekten Barcodes oder kurzfristiger Änderung der Touren.

Merkmale

- Platz- und gewichtssparend
- Sehr robust
- Einfache Bedienung
- Geringer Temperaturverlust durch schnelles Wechseln
- Wartungsfrei

Anwendung


Der Bottle-Drive-Mini findet auf Milchsammlertouren mit weniger Lieferanten seine Anwendung. Durch seinen geringeren Platzbedarf kann die Breite der Seitenkabine verkleinert werden (spart dadurch zusätzlich Gewicht ein).

Funktion

Drehstern und Hubeinrichtung arbeiten pneumatisch (Versorgung 6 bar, 6 mm Schlauch), der Magnettellermotor wird elektrisch (24 V) betrieben.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätespezifische Daten | |
| Anzahl Probeflaschen | Max. 16 (Einstellmöglichkeit für 8 Reserveflaschen) |
| Barcodeleser | Befestigungsmöglichkeit für Barcodeleser, z.B. Typ 6727-40 (nicht im Lieferumfang) |
| Anschlusskabel | 7 m Öfflex 2 x 0,75 mm ² |
| Eingangsspannung | 24 V DC muss über Relais mit Freilaufdiode geführt werden |
| Sicherungen | Keine internen Sicherungen, Absicherung ca. 3 A muss über Ansteuerungssystem erfolgen |
| Pneumatikanschluss | Steckanschlüsse für Pneumatikschlauch mit 6 mm Außendurchmesser |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -10 °C ...+50 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C ...+70 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | 285 x 279 x 170 mm (mit Flaschenkassette) 285 x 243,5 x 106,5 mm (ohne Flaschenkassette) |
| Montagebohrungen | 4 x Durchmesser 9 mm, 240 x 190 mm |
| Gewicht mit Flaschenkassette | Ca. 6 kg |
| Gewicht Flaschenkassette | Ca. 1,1 kg |
| Gehäusebeschaffenheit | Rostfreier Stahl, Kunststoff (POM) |
| Flaschenkassette | Typ 6774-306 für 16 Probeflaschen (Einstellmöglichkeit für 8 Reserveflaschen) |
| Bestellangaben | |
| Bezeichnung | Bestellnummer |
| Bottle-Drive-Mini (mit 16 Fl. Rundmagazin, ohne Barcodeleser) | 362272 |
| Ersatzteile und Zubehör | |
| Flaschenkassette 16 Flaschen, Typ 6774-306 | 362571 |
| Magnetträger, Typ 6774-305 | 362535 |
| Kunststoffschlauch PAN 6 x 1,00 mm (Silber) | 306004 |
| | |

Abmessungen und Montage



Hinweis: Im stromlosen Zustand muss der PFL-Transportzylinder zurück gefahren sein, es kann der Stern per Hand gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden! Falls der Zylinder ausgefahren ist, klackt es laut beim Drehen des Sterns gegen den Uhrzeigersinn.